


Szívókorong VAS-40-1/4-SI

Cikkszám: 158975

FESTO

A tömítő gyűrű nem tartozik a szállítási terjedelemben.
Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4 mm
Szívókorong átmérő	40 mm
Hatékony szívóátmérő	32 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, standard
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 200 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	56 N
Gyártmány súlya	13 g
Felfogó menet	G1/4
Szívókorong felfogás	G 1/4
Vákuum csatlakozás	G1/4
Shore keménység	60 +/- 5
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, szívókorong	VMQ (szilikon)