


Bepattanó T csatlakozó NPKA-T-Q6-E-P10

Cikkszám: 1590710

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 4 mm |
| Tömítő bedugási mélysége | 25.8 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint Water (liquid, free of ice) |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 12.5 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 6 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 6 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PA66-GF30 |
| Material of threaded seal | NBR |
| Material sleeve | POM |
| Material of tubing seal | NBR |