


Tandem henger

ADVUT-40x3- -P-A

Cikkszám: 159492

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén belső menet.
Ennél a terméknél a FUA-... karimás felfogást csak a zárófedél oldalon
lehet szerelni. Csak a külső menetes dugattyúrúdhoz szállítunk anyát.
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	1 ... 150 mm
Dugattyú átmérő	40 mm
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1.4 ... 10 bar
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	633 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	2,020 N
Felfogási mód	választható/egyéb tartozékokkal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet símára oxidált
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél