



sűrített levegő tartály CRVZS-10

Cikkszám: 160237

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Térfogat	10 l
Beépítési helyzet	Kondenzátum leeresztés alul
A következő szabványnak felel meg:	AD 2000 adatlap
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
Engedély	TÜV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nitrogén
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 100 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 100 °C
Max. meghúzási nyomaték Csatlakozó menet	130 Nm
Max. meghúzási nyomaték Kondenzátum leeresztő	27 Nm
Gyártmány súlya	6,459 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Kondenzátum leeresztő csatlakozás	G3/8
Pneumatikus csatlakozás	G1
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of air reservoir	erősen ötvözött acél, rozsdamentes