


# Kompakt henger ADVU-3"- -P-A


Cikkszám: 160568

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén belső menet.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Minta ábrázolás



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Löklet                                | 0.04 ... 16 "  |
| Dugattyú átmérő                       | 3"   |
| Csillapítás                           | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód                          | kettősműködésű   |
| Dugattyúrúd vég                       | Belső menet  |
| Üzemi nyomás                          | 8.7 ... 145 Psi  |
| Üzemi közeg                           | szűrt sűrített levegő                                  |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                | -4 ... 176 °F  |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 0.5532 J   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás   | 636 lbf  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet   | 678 lbf  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél         | 10.829 oz  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként    | 5.926 oz   |
| Alapsúly 0 mm löketnél                | 62.504 oz  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként    | 0.882 oz   |
| Pneumatikus csatlakozás               | NPT1/8-27  |
| Üzemi nyomás [psi]                    | 8.7 ... 145 psi  |
| Anyag információ, fedél               | Alumínium ötvözet                                      |
| Anyag információ, dinamikus tömítések | TPE-U(PU)<br>NBR                                       |
| Anyag információ, dugattyúrúd         | erősen ötvözött acél                                   |
| Anyag információ, hengercső           | Alumínium ötvözet                                      |