



# leágazó modul PMBL-186-HP3-H

Cikkszám: 1609073

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
NA névleges méret	54
Sorozat	L
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 50 bar
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 3	G1
Pneumatikus csatlakozás 4	G1
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet