


Harmonika szívókorong

VASB-100-1/4-SI

Cikkszám: 160994

FESTO

A tömítő gyűrű nem tartozik a szállítási terjedelemben.
Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Névleges méret | 4 mm |
| Szívókorong átmérő | 100 mm |
| Hatékony szívóátmérő | 85 mm |
| Konstruktív felépítés | Vákuum csatlakozás felül kerekek, 1,5-szeres tömlőhenger |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 200 °C |
| Leszakító erői 70 % vákuumnál | 397 N |
| Gyártmány súlya | 95 g |
| Felfogó menet | G1/4 |
| Szívókorong felfogás | G 1/4 |
| Vákuum csatlakozás | G1/4 |
| Shore keménység | 60 +/- 5 |
| Anyag információ, becsavarható tengely | Alumínium ötvözet |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Anyag információ, szívókorong | VMQ (szilikon) |