

tömítőgyűrű OL-M10

Cikkszám: 161181

FESTO

szivárgás mentes



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 16030
Csomagolási egység	1
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 30 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 100 °C
Kézi meghúzás szobahőmérsékleten	igen
Névleges meghúzási nyomaték	13.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Anyag megjelölés	RoHS konform