

# Döntött csatlakozó aljzat PEV-1/4-A-WD

Cikkszám: 161209

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis