

mágnesszelep

MN1H-2-3/4-MS-NPT


Cikkszám: 161730

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

kézi segédműködtetéssel, mágneskeres és csatlakozó aljzat nélkül.
A mágneskeres és a csatlakozó aljzatot külön megrendelésre szállítjuk.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Membránszelep
Tömítési elv	lágy
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	3/4 NPT
Névleges méret	20 mm
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Kézi segédműködtetés	tartozékokkal, reteszelő nyomó
Áramlási irány	nem visszafordítható
Közeg	szűrt sűrített levegő, szűrési finomság: 200 µm
Lefúvás funkció	nem fojtható
Visszaállítás fajtája	pneumatikus rugó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, csavar	1.4301
Gyártmány súlya	1,100 g
Védettség	IP65