

Döntött csatlakozó aljzat MPPE-3-B

Cikkszám: 161839

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási gyakoriság	500
Rögzítés módja	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	65 g
Elektromos csatlakozó	8 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű forrasztható
DC üzemi feszültségi tartomány	60 V
Áramterhelhetőség	5 A
Kábelcsavarzat	Pg9
Megengedett kábelátmérő	6 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...95 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Hollandi anya alapanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Réz ónozott