



szánegység SPZ-16-10-P-A-KF

Cikkszám: 162171

Kifutó termék

FESTO

2 dugattyúrúddal (TWIN szánnal), érintés mentes helyzetérzékeléshez
Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löket | 10 mm |
| Állítható véghelyzet tartomány/hossz | 10 mm |
| Dugattyú átmérő | 16 mm |
| Meghajtó egység üzemmódja | Szán |
| Csillapítás | P csillapítás fém fix ütközővel |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezeték |
| Konstrukciós felépítés | Vezeték |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 180 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 180 N |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Material cover | Alumínium ötvözet |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material piston rod | Edzett acél |