

fojtó-visszacsapó szelep GRLA-3/8-QS-8-RS-B



Cikkszám: 162970

Kifutó termék

[recés csavarral és ellenanyával.](#)

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	650 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	600 ... 750 l/min
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,130 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	800 ... 1250 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	12.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Megengedett működtető nyomaték, szabályozócsavar	0.4 Nm
Gyártmány súlya	40 g
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material release ring	POM
Material knurled head	Alumínium ötvözet
Material adjusting screw	Sárgaréz
Material swivel fitting	PBT erősítésű