

csatlakozó kábel KMP3-25P-22-X

Cikkszám: 163971

Kifutó termék

FESTO

[CPV szelepszigetéhez.](#)

A kábel 1 - 99 m hosszban kapható.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elektromos csatlakozás	aljzat Sub-D 25 sarkú
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábel átmérő	12 mm
Kábelszerkezet	24x0,25
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Réz ötvözet aranyozott