

# Szabadonfutó FLSM-16-R

Cikkszám: 164235

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Forgásirány	Óramutató járásával megegyező
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	2.52 Nm
Terméksúly	450 g
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Hüvely alapanyaga	Edzett acél
Tengely alapanyaga	Edzett acél