


Végálláskapcsoló szerelvény QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Cikkszám: 164853

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	sarkos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	pulzáló
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Mérési elv	induktív
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Szigetelési feszültség	50 V
Max.kimeneti áram	200 mA
Kapcsoló kimenet	PNP
Lökőfeszültség-szilárdság	0.5 kV
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Kábel átmérő	8 ... 13 mm
Kábel csavarzat	M20
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	EPDM
Anyag információ: ház fedél	PC
Anyag információ: ház aljzat	PA
Anyag információ: konzol	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes