


Stop henger STAF-50-30-P-A

Cikkszám: 164891

FESTO

tengelycsappal és beépített karimával.

Ezt a terméket folyékony halmazállapotú környezetben nem szabad alkalmazni. Egyszerűen átalakítható kettősműködésű hengerré.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	30 mm
Dugattyú átmérő	50 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó
Konstrukciós felépítés	Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Lökőerő	2,900 N
Megengedett keresztirányú erő kapcsolási műveletnél	1,500 N
Gyártmány súlya	1,450 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, fedél	Alumínium
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes