

Bekapcsoló szelep HEE-1/8-D-MINI-24

Cikkszám: 165068

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Üzemi nyomás | 2,5 bar...16 bar |
| Tekerparaméterek | 24 V DC: 3,0 W |
| Megengedett feszültség-ingadozások | +/- 10% |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok |
| Elektromos csatlakozó | C forma Csatlakozó a DIN EN 175301-803 szerint |