



vevő SOEG-E-Q30-PS-S-2L

Cikkszám: 165323

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mérési eljárás	Egyutas fénySOROMPÓ Vevő
Világítás típusa	infravörös
Munkatartomány	0 ... 6,000 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 55 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Sötétre kapcsoló
Max.kapcsolási frekvencia	1,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	2 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	20 %
Üresjáratú áram	30 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó M8x1 3 sarkú
Méret	30x30x15 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	18 g
Material housing	PBT erősítésű
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Működési tartalék kijelző	LED, zöld
Beállítási lehetőségek	Potenciométer
A beállítási tartomány felső határa	6,000 mm
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 55 °C
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás