

reflex fénySOROMPÓ



SOEG-RSP-Q30-PS-K-2L

Cikkszám: 165330

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--------------------------------------|
| A következő szabványnak felel meg: | EN 60947-5-2 |
| Engedély | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Mérési eljárás | Reflexiós fénySOROMPÓ |
| Világítás típusa | vörös, polarizált |
| Munkatartomány | 0 ... 2,000 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 55 °C |
| Kapcsoló kimenet | PNP |
| Kapcsoló elem funkció | Sötétre kapcsoló |
| Max.kapcsolási frekvencia | 1,000 Hz |
| Max.kimeneti áram | 200 mA |
| Feszültség kimaradás | 2 V |
| Rövidzár védett | pulzáló |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 10 ... 30 V |
| Maradó hullámosság | 20 % |
| Üresjáratú áram | 25 mA |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Elektromos csatlakozás | Kábel 3 eres |
| Kábelhossz | 2,5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Méret | 30x30x15 mm |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Gyártmány súlya | 85 g |
| Material housing | PBT erősítésű |
| Kapcsolási állapot jelző | LED, sárga |
| Működési tartalék kijelző | LED, zöld |
| Beállítási lehetőségek | Potenciométer |
| Beállítható alsó korlát | 0 mm |
| A beállítási tartomány felső határa | 2,000 mm |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 55 °C |
| Védettség | IP65 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |