

csatlakozó kábel

KRP-1-24-2,5


Cikkszám: 165612

Kifutó termék

FESTO

[Csatlakozó aljzat CPV relé laphoz kábellet.](#)

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	49 g
Elektromos csatlakozás	2 sarkú derékszögű aljzat
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 26 V
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 20 V
Áramterhelhetőség	1 A
Kábelhossz	2,5 m
Kábel átmérő	3,5 mm
Kábelszerkezet	2x0,25
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PUR
Material electrical contact	bronz