

Felületi hangtompító

IU-03-4,0


Cikkszám: 165635

Kifutó termék

FESTO

[szelepsziget](#)hez.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap
Anyag információ, csillapító betét	PE