

Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-3/4-B-CT

Cikkszám: 165661

FESTO

lefúvás fojtására, lengő csatlakozóval.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	4,320 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	3,220 ... 4,320 l/min
Üzemi nyomás	0,3 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Engedély	Germanischer Lloyd
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	7,300 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	5,440 ... 7,300 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	377 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: szabályozó csavar	Alumínium ötvözet
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény