



VAGY tag OS-1/8-B-CT

Cikkszám: 165694

FESTO

Kífutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	VAGY funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Felfogási mód	átmenő furattal
Normál névleges átáramlás	500 l/min
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Anyag információ, ház	Alumínium
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő szűrt, olajozott sűrített levegő
Névleges méret	4 mm
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR