


# Bővítő modul CMGA-E1-CO

Cikkszám: 1680828

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték   |
|---|---|
| Logikai bemenet működési tartomány        | 20.4 ... 28.8 V                                   |
| Névleges DC feszültség, logikai tápegység | 24 V  |
| Megengedett logikai feszültség tartomány  | -15% - 20%  |
| Névleges üzemi feszültség, DC             | 24 V  |
| Névleges áram, logika táplálás            | $\leq 2$ A  |
| Teljesítményfelvétel 24 V                 | $\leq 2.4$ W                                      |
| Encoder interfész bemenet, funkció        | nem   |
| Kijelző                                   | LED   |
| Kezelő elemek                             | DIP kapcsolók<br>Forgó kódoló kapcsoló            |
| Védettség                                 | IP20  |
| Környezeti hőmérséklet                    | 0 ... 50 °C                                       |
| Tárolási hőmérséklet                      | -10 ... 70 °C                                     |
| Gyártmány súlya                           | 110 g   |
| Méret: B x L x H                          | 22,5 mm x 115 mm x 100 mm                         |
| Felfogási mód                             | alagos sínnel                                     |
| Beépítési helyzet                         | függőleges<br>szabad konvekció                    |
| Buszcsatlakozó                            | 9 sarkú<br>Sub-D                                  |
| Feldbusz csatlakozás                      | CANopen   |
| Feldbusz max. átviteli sebessége          | 1 Mbit/s  |
| Anyag megjegyzés                          | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz<br>RoHS konform |