


gömbcsap

VZBC-32-FF-40-22-F0405-V4V4T

Cikkszám: 1692202

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width DN32, top flange F0405, PN40, DIN 1092-1.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágyszoros
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Gyűrűs ház menetes karimával
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F04 F05
Belső átmérő	32 mm
NA névleges méret	32
Szelep funkció	2/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	40
Működtető nyomaték	24 Nm
A következő szabványon alapul:	EN 1092-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok további közegek külön kérésre
Közeg hőmérséklet	-10 ... 200 °C
Kv átáramlás	105 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-erősített
Material ball	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	3,700 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelvek szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás