

Nagy terhelhetőségű vezeték HD-18- -

Cikkszám: 170025


FESTO

konfigurálható.

A konfiguráláshoz a gyártmányt először tegye a kosárba.

Ennél a gyártmánynál a műszaki adatok és a megfelelő tartozékok a konfiguráció függvényében az adatlapon szereplőtől eltérőek lehetnek.

Kifutó típus. 2009-ig szállítható.



Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Méret	18
Löklet	10 ... 1,810 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezető tengely hajtómű nélkül
Max.sebesség	3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.erő, Fy	1,820 N
Max.erő, Fz	1,820 N
Max. Mx nyomaték	70 Nm
Max. My nyomaték	115 Nm
Max. Mz nyomaték	112 Nm
Mozgatott tömeg	450 g
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	450 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	72 g
Alapsúly 0 mm löketnél	2,950 g
Anyag információ, vezető elemek	Acél
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált