

# mágnestekercs MSN1W-24AC/12DC

Cikkszám: 170152

FESTO

váltakozó feszültséghez, csatlakozó aljzat nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100 %
Teljesítmény tényező $\cos \{\phi\}$	0.7
Tekercs jellemző	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, meghúzási teljesítmény: 7,5 VA, tartó teljesítmény: 5 VA 24 V AC: 60 Hz, meghúzási teljesítmény: 5 VA, tartó teljesítmény: 3,7 VA
Megengedett feszültség ingadozás	bei 50Hz $\pm 10$ % bei 60Hz -10...+20 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	80 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Plug pattern type A to EN 175301-803 pattintható DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	kapcsolt szorító kapocccsal
Material housing	PA
Material electrical contact	Acél
Material winding	Réz