


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P3-28D-28A

Cikkszám: 1703478

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	0.2 Nm
Terméksúly	30 g
Interfész kód, működtető szerkezet	P3-28D
Interfész kód Motor In	28 A
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	28D
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis