

kör keresztmetszetű henger


DSAH-10- -P-A

Cikkszám: 171267
Kifutó termék


FESTO

csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyébe
merőleges levegő csatlakozással.

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Mintaábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 1 ... 160 mm |
| Dugattyú átmérő | 10 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 39.6 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 47.1 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 11.1 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 1 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 19 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 2.7 g |
| Pneumatikus csatlakozás | M4 |
| Material cover | Alumínium ötvözet |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |