

Kör keresztmetszetű henger


DSAH-63- -PPV

Cikkszám: 172840

FESTO

csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyébe merőleges levegő csatlakozással.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.



Mintaábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	63 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	27 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	1,682 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	1,870 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1,137 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	43.9 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,397 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	24.8 g
Pneumatikus csatlakozás	M8
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél