

csatlakozó
EAMC-40-66-9-12
Cikkszám: 1731999

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	9 mm
Felfogó átmérő 2	12 mm
Méret	40
Névleges hossz	66 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,500 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	42.3 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	139 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform