


# Nyomásszabályozó szelep LR-3/8-D-MIDI-NPT

Cikkszám: 173656

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték   |
|---------------------------------------|---|
| Méret                                 | Midi  |
| Sorozat                               | D   |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| Szabályozó funkció                    | Állandó kimeneti nyomás   |
| Üzemi nyomás                          | 16 bar  |
| Max. nyomáshiszterézis                | 0.2 bar   |
| Normál névleges átfolyás              | 3200 l/min  |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok            |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)              |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                      |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok            |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C  |
| Terméksúly                            | 720 g   |
| Rögzítés módja                        | választhatóan:<br>Előlapai rögzítés<br>Vezetékbeszerelés<br>felerősítővel |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 3/8 NPT   |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 3/8 NPT   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis   |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR   |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény  |