


# Nyomásszabályozó szelep LR-3/4-D-7-O-MAXI-NPT

Cikkszám: 173671

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Méret                                 | Maxi   |
| Sorozat                               | D  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint  |
| Szabályozó funkció                    | Állandó kimeneti nyomás  |
| Üzemi nyomás                          | 16 bar   |
| Max. nyomáshiszterézis                | 0.4 bar  |
| Normál névleges átfolyás              | 12000 l/min  |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C   |
| Terméksúly                            | 1100 g   |
| Rögzítés módja                        | választhatóan:<br>Előlapi rögzítés<br>Vezetékbeszerelés        |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 3/4 NPT  |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 3/4 NPT  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR  |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény   |