


Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Cikkszám: 173882

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Beépítési helyzet	függőleges
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szűrőfinomság	40 l _m
Üzemi nyomás	1 bar...16 bar
Normál névleges átfolyás	8500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	2390 g
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés felerősítővel
1. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC