


# Szelepsziget CPA14-VI

Cikkszám: 174001

FESTO

CPA szelepsziget, 14 mm-es raszter méret.  
Kifutó típus. 2013-ig szállítható.



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

| Jellemző                               | Érték   |
|--|---|
| Szelep funkció                         | 2x3/2 zárt monostabil<br>2x3/2 nyitott monostabil<br>2x3/2 nyitott/zárt monostabil<br>5/2 bistabil<br>5/2 monostabil<br>5/3 tápnyomás alatt<br>5/3 lefűvott<br>5/3 zárt |
| Normál névleges átáramlás              | 600 l/min   |
| Üzemi nyomás                           | -0.9 ... 10 bar   |
| Elektromos csatlakoztatás              | AS-Interface<br>Egyedi csatlakozás<br>Feldbus<br>Többpólusú   |
| Szelephelyek max.száma                 | 22  |
| Nyomáshozónák max. száma               | 11  |
| Elektromos be-/kimeneti rendszer       | igen  |
| Környezeti hőmérséklet                 | -5 ... 50 °C  |
| Méret                                  | 14 mm   |
| Védettség                              | IP65  |
| Engedély                               | C-Tick  |
| Raszter méret                          | 14 mm   |
| Működtetés fajtája                     | elektromos  |
| Szelepsziget típus                     | 12  |
| Konstruktív felépítés                  | Körtolattyú   |
| Vezérlő levegő ellátás                 | külső<br>belső  |
| Szelep felépítése                      | moduláris és bővíthető  |
| Kapcsolási pozíció jelző               | LED   |
| Vezérlőnyomás                          | 3 ... 8 bar   |
| Névleges üzemi feszültség, DC          | 24 V  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint   |
| KBK korrózióállósági osztály           | 2   |
| Közeg hőmérséklet                      | -5 ... 50 °C  |