


# vakdugó B-M7

Cikkszám: 174309

★ Sztenderd termék program

DIN 908 szerint, tömítő gyűrűvel.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	3.35 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	2 g
Felfogási mód	Internal hex A/F 3
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M7
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material blanking plug	Horganyzott acél
Material o-ring	Rozsdamentes acél NBR