


Karimás felfogás FNC-80

Cikkszám: 174380

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Méret | 80 |
| Megfelel a szabványnak | ISO 15552 (korábban VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...150 °C |
| Terméksúly | 1495 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Felfogás alapanyaga | Acél horganyzott |
| Csavarok alapanyaga | Acél horganyzott |