


# többállású készlet DPNC-40

Cikkszám: 174419

FESTO

két, azonos dugattyú átmérőjű henger összekapcsolásához egy többállású hengerré.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	408 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Acél
Material threaded pin	Acél Horganyzott
Material nut	Acél Horganyzott