


# csatlakozó

## EAMC-65-90-25-32

Cikkszám: 1745817

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	25 mm
Felfogó átmérő 2	32 mm
Méret	65
Névleges hossz	90 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	417 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	92 Nm
Gyártmány súlya	535 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform