

kábel csatlakozó aljzattal KMEB-2-230-2,5

Cikkszám: 174846

FESTO

előszerelt, az MEBH-, MOEBH szelepekhez és az N2 mágnesekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	200 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú derékszögű aljzat Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábelhossz	2.5 m
Kábel átmérő	6.2 mm
Kábelszerkezet	3x0,75
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA POM
Material electrical contact	bronz