


# Nyomáskapcsoló PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Cikkszám: 175252

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Méreték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Üzemi nyomás	1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...100 °C
Kapcsolóelem-funkció	Váltó
Max. kapcsolási frekvencia	3 Hz
Max. kimeneti kapcsolófeszültség, AC	250 V
Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség	250 V
Max. kimeneti áram	4000 mA
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Csatlakozó
Rögzítés módja	becsavarozható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Terméksúly	900 g
Ház alapanyaga	PA66-GF30 Acél, horganyzott
Membrán alapanyaga	NBR
Küszöbértékek beállítási tartománya	1 bar...10 bar
Védettség	IP65
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L