

Dugasz SEA-M12-5GS-PG7

Cikkszám: 175487

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101 EN 61984
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	21.5 g
Elektromos csatlakozó	5 pólusú A forma M12x1 kördugós csatlakozó Egyenes csatlakozó / csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	60 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	60 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
Kábelcsavarzat	Pg7
Megengedett kábelátmérő	4 mm...6 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	PBT
Ház színe	fekete
Hollandi anya alapanyaga	Cink-présöntvény nikkelezett
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz Fehér bronz bevonattal