

# Csatlakozó kábel


## KMP1-02-II-16-5

Cikkszám: 175662

Kifutó termék

FESTO

IIMP-02 szelepszigetehoz, készre szerelve 16 szelephelyhez, 5 m hosszú  
Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 300$ V
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 250$ V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Gyártmány súlya	5,326 g
Elektromos csatlakozás	72 sarkú aljzat
Kábelszerkezet	80 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	24 mm
Kábelhossz	5 m
Felfogási mód	szorítókeggyellel
Anyag információ, ház	Könnyűfém présöntvény
Anyag információ, kábelköpeny	PE
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet ezüstözött