

# Csatlakozó EAMC-40-66-XX-20

Cikkszám: 176037

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
2. tartó átmérője	20 mm
Méret	40
Névleges hossz	66 mm...66 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6500 1/min...6500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Tehetlenségi nyomaték	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Terméksúly	139 g...139 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis