


csatlakozó EAMC-65-90-XX-25

Cikkszám: 176038

FESTO

DGE-hez



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 2	25 mm
Méret	65
Névleges hossz	90 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	417 kgmm ²
Gyártmány súlya	535 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform