

Szelep készlet CPV14-BS-5/3G-1/8

Cikkszám: 176057

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Szelepfunkció | 5/3 zárt |
| Pneumatikus munkacsatlakozás | G1/8 |
| Üzemi nyomás | 2.5 bar...10 bar |
| Névleges szélesség | 6 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Repedésnyomás | 30 bar |
| Kikapcsolási idő | 30 ms |
| Bekapcsolási idő | 22 ms |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| Útésállóság | 30 g/11 ms az EN 60068-2-27 szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 190 g |
| Rögzítés módja | átmenő furattal |
| 2. pneumatikus csatlakozó | G1/8 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Ház alapanyaga | Cink-présöntvény |