

Kör keresztmetszetű henger


DSAH-16- -PPV-A-S6

Cikkszám: 176297

FESTO

csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyére
merőleges levegő csatlakozással, 120 °C-ig hőálló tömítésekkel.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Mintaábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 250 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Csillapítási hossz	14 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	103.7 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	120.6 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	35 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	4.9 g
Alapsúly 0 mm löketnél	56 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.2 g
Pneumatikus csatlakozás	M4
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes