

# Kör keresztmetszetű henger


## DSAH-20- -P-A-Q

Cikkszám: 176316

FESTO

csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyére mérőleges levegő csatlakozással, négyzetes dugattyúróddal.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Lökett                                     | 1 ... 320 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 20 mm  |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték       | Négylapú vezeték   |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 158,3 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 188,5 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 79 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 7,2 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 138 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 3,9 g  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5   |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, tömítések                | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, ház                      | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |