

Kör keresztmetszetű henger

DSAG-25- -P-S6

Cikkszám: 176382

FESTO

Zárófedél menetes csappal, 120 °C-ig hőálló tömítésekkel.
Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Minta ábrázolás

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 1 ... 500 mm |
| Dugattyú átmérő | 25 mm |
| Csillapítás | P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 120 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 247.4 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 294.5 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 141 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 11.1 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 212 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 6.2 g |
| Pneumatikus csatlakozás | M26x1,5 |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | FPM |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |